



Prodotto: Cuscino in poliuretano a cuneo per prostata 218

Articolo: 218 - Alboland

Rif. Interno: ALB218

Descrizione

Cuscino anti prostata o anti emorroidi ideale per gli automobilisti e le persone sedentarie come **preventivo** dello schiacciamento precoce della prostata e prolapsi in genere, casi per cui è consigliato un cuscino con opportune scariche ischiatiche.

E' un ottimo cuscino per i **decorsi post-operatori** a seguito di interventi alla **prostata** o alle **emorroidi**, limitando fastidi e danni.

In caso di **fistole**, riduce la pressione al perineo.

Può essere utilizzato anche come cuscino [antipiaghe per lungodegenti](#).

Riduce le vibrazioni in auto a cui si è sottoposti durante la guida. In ufficio è un valido aiuto per mantenere una postura corretta.

Il cuscino antiprostata ha una forma anatomica ed è dotato di foro centrale. Completamente **sfoderabile e lavabile**.

La struttura interna è realizzata in poliuretano espanso stampato, resistente e traspirante, che si adatta leggermente alla forma del fisico senza cedere.

Ricoperto esternamente con una fodera sintetica bielastica traspirante, antisettica e permeabile, che ha, inoltre, le seguenti caratteristiche:

- è a tasca ed è dotata di chiusura a strappo, per permetterne molto semplicemente la rimozione ed il

lavaggio

- è corredata da cinturini elastici con chiusura in velcro, per **fissare il cuscino lombare in modo facile e rapido** allo schienale del sedile di qualsiasi tipo di seduta.

VERSIONI ALTERNATIVE DEL CUSCINO ANTI PROSTATA O ANTI EMORROIDI

[Ciambella antidecubito a forma di ferro di cavallo chiusa \(Cod. 261\)](#)

[Ciambella antidecubito a forma di ferro di cavallo \(Cod. 261A\)](#)

MATERIALI UTILIZZATI

INTERNO

Poliuretano espanso stampato a freddo

ESTERNO

Fodera sintetica bi-elastica sottoposta a trattamento HYDROCOOL® e SILVERPLUS®.

CARATTERISTICHE DEL POLIURETANO ESPANSO

Confortevole, leggero, ma robusto, ed igienico, il poliuretano espanso si caratterizza anche per l'effetto di termosensibilità che favorisce la traspirazione del corpo umano durante il contatto.

In generale il poliuretano, grazie alla sua struttura a cellule aperte, facilita il passaggio d'aria assicurando un corretto ricambio d'aria che evita la formazione di muffe, il ristagno di umidità e la presenza di cattivi odori, anche nel tempo.

Queste caratteristiche riducono sensibilmente le condizioni favorevoli alla proliferazione degli acari, una delle principali cause di allergie respiratorie.

TRATTAMENTO HYDROCOOL®

Il trattamento HYDROCOOL® garantisce una evaporazione costante:

- lo scambio di calore tra seduta e ambiente risulta efficace
- a contatto con il tessuto la pelle rimane fresca

[Leggi di più sul Trattamento Hydrocool®](#)

TRATTAMENTO SILVERPLUS®

Il trattamento SILVERPLUS® agli ioni d'argento, conforme alle norme OEKO-TEX, garantisce:

- un ottimo livello di antisetticità
- un elevato standard di comfort

[Leggi di più sul Trattamento Silverplus®](#)

Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili

Non sai quale [cuscino di posizionamento o posturale](#) scegliere? Leggi la nostra guida e confronta i diversi modelli che abbiamo selezionato per te. Per il letto o per la sedia, per l'ufficio o per l'auto, per le gambe o per la schiena: scopri tutte le nostre soluzioni.

Dati tecnici

Lunghezza [cm]	Larghezza [cm]	Altezza [cm]	Colori
42	37	5	Grigio scuro